


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	60
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός εξόδων ρελέ: 4
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AUX
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	18...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Όχι



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Εύρος τάσης DC	[V]	24
Εύρος τάσης AC	[V]	240
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	2500
Αριθμός εξόδων ρελέ		4
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...50
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ AS-i		S-7.0
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά	
Υλικό κατασκευής	PA; PVC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	λειτουργία	LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Combicon κλέμες; E70198	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

COMBICON:

Σύνδεση



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Τροφοδοσία αισθητήρα +24V
I-	Τροφοδοσία αισθητήρα 0V
L1	Εξωτερική τροφοδοσία - (DC) / L1 (AC)
N	Εξωτερική τροφοδοσία - (DC) / N (AC)
I1...I4	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 1...4
O1...O4	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1...4