


Βαθμίδα ProcessLine AS-Interface

ProcessLine 8 SB IP69K



Εφαρμογή

Εφαρμογή για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	20...30 DC; (AUX)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-5...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-5...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 68; IP 69K
Βαθμός ρύπανσης		2

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	613,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; O-ring: EPDM; Πώματα προστασίας: PP
Υλικό στεγάνωσης		EPDM

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση βαθμίδας	M12
------------------	-----

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Προστατευτικό πώμα: 8 x M12, E70297
-----------------------	-------------------------------------

**Βαθμίδα ProcessLine AS-Interface**

ProcessLine 8 SB IP69K

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

Δυναμόκλειδο:, E70390


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE