


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικός κωδικός: AC5200 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν! – Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα



#### Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	24 DC

#### Είσοδοι

Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	20...30
----------------------	-----	---------

#### Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
--------------------	--	------

#### Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67

#### Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ		EN 50295
-----	--	----------

#### Μηχανικά δεδομένα

Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC
Υλικό κατασκευής		PBT

#### Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

# AC2000



## AS-Interface βαθμίδα

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

1	AS-i +
3	AS-i -

Κονέκτορας: M12



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικός κωδικός: AC5200 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν! – Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!