


AS-Interface βαθμίδα

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5215

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 135

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4; (2 x 2)
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA] 100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA] > 5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA] < 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V] > 10
Ψηφιακές εισόδους προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι

