


AS-Interface βαθμίδα

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5208

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 35
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Όχι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	----------------------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC	[V] 24; (κατά PELV; Μέσω βύσματος M12)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA] 1000; (DC-12)
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C] -25...85
Βαθμός προστασίας	IP 67

