


AS-Interface βαθμίδα

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5211

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 135
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Όχι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA] 100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA] > 5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA] < 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V] > 10



AS-Interface βαθμίδα

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Ψηφιακές εισοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι				
Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i				
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2				
Κύκλωμα	PNP				
Εύρος τάσης DC [V]	24; (κατά PELV; Μέσω βύσματος M12)				
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1000				
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι				
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι				
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...85				
Βαθμός προστασίας	IP 67				
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ	EN 50295				
AS-i κατάταξη					
Προφίλ AS-i	S-3.0				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	3				
Αριθμός ID AS-i [hex]	0				
Πιστοποιητικό AS-i	04201				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	O-3	O-4
	Ακροδέκτης	2+4	2+4	4	4
Μηχανικά δεδομένα					
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC				
Υλικό κατασκευής	PBT				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία		LED, Πράσινο		
	τρόπος λειτουργίας		LED, Κίτρινο		
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις	Είσοδοι και έξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.				
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ				

**AS-Interface βαθμίδα**

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	Εξωτερική τάση +
3	Εξωτερική τάση - Είσοδοι
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2+4	Είσοδος δεδομένων εσωτερικά γεφυρωμένα
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-