




AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2042

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Σύνδεση σωλήνα Ø 8 mm
- 2 Πεδίο για ετικέτα



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 150
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός πνευματικών εξόδων: 2	
Είσοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εισόδων		2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	> 3
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 10



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Ψηφιακές εισοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι				
Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i				
Αριθμός πνευματικών εξόδων	2				
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...55				
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	με ειδική επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα: < 0 °C				
Βαθμός προστασίας	IP 65				
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ	EN 50295				
AS-i κατάταξη					
Προφίλ AS-i	S-3.F				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	3				
Αριθμός ID AS-i [hex]	F				
Πιστοποιητικό AS-i	10501				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Είσοδοι / έξοδοι	I-1	I-2	O-3	O-4
Μηχανικά δεδομένα					
Τρόπος συναρμολόγησης	βιδωτή συναρμολόγηση				
Υλικό κατασκευής	PBT				
Πνευματικό σύστημα	2 x 3/2-δρόμων βαλβίδες έδρας				
Εύρος πίεσης εργασίας [bar]	2...8				
Εύρος πίεσης εργασίας [MPa]	0,2...0,8				
Ροή αέρα στα 6/5 bar [l/min]	350				
Ροή αέρα στα 6/0 bar [l/min]	550				
Επιτρεπόμενος πεπιεσμένος αέρα	φιλτραρισμένος (5 µm), με λίπανση (ISO-VG10) ή χωρίς				
Εξαρτήματα σωλήνα	Legris LF 3000/8				
Απαγωγή αέρα	Εξαερισμός με ενσωματωμένο φίλτρο				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις	Δείτε τις σημειώσεις για πεπιεσμένο αέρα και EMC/ESD στην ενότητα "Εγγραφα και λήψεις"				
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ				



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A

