




Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2041

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Σύνδεση σωλήνα Ø 8 mm
2 Πεδίο για ετικέτα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 170
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V]	18...30 DC
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"	Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός πνευματικών εξόδων: 2

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4; (2 x 2)
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 3
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Ψηφιακές εισοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι				
Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i				
Αριθμός πνευματικών εξόδων	2				
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...55				
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	με ειδική επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα: < 0 °C				
Βαθμός προστασίας	IP 67				
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ	EN 50295				
AS-i κατάταξη					
Προφίλ AS-i	S-7.F				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7				
Αριθμός ID AS-i [hex]	F				
Πιστοποιητικό AS-i	20101				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	Ακροδέκτης	4	2	4	4
Μηχανικά δεδομένα					
Τρόπος συναρμολόγησης	βιδωτή συναρμολόγηση				
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PBT; μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Τσιμούχα: FKM				
Πνευματικό σύστημα	2 x 3/2-δρόμων βαλβίδες έδρας				
Εύρος πίεσης εργασίας [bar]	2...8				
Εύρος πίεσης εργασίας [MPa]	0,2...0,8				
Σημείωση για εύρος πίεσης εργασίας	Με πιθανές αιχμές πίεσης				
Ροή αέρα στα 6/5 bar [l/min]	350				
Ροή αέρα στα 6/0 bar [l/min]	550				
Επιτρεπόμενος πεπιεσμένος αέρα	φιλτραρισμένος (5 μm), με λίπανση (ISO-VG10) ή χωρίς				
Εξαρτήματα σωλήνα	Legris LF 3000/8				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρελκόμενα					
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Σιγαστήρας:, E75232				
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις	Δείτε τις σημειώσεις για πεπιεσμένο αέρα και EMC/ESD στην ενότητα "Εγγραφα και λήψεις"				
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ				




AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK-E / PG:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



	Είσοδοι
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Είσοδος δεδομένων I2/I4
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων I1/I3