


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2048

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
- 2 Σύνδεση σωλήνα Ø 8 mm
- 3 Βίδα για χειρισμού χειρός



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 165
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	18...30 DC; (κατά PELV)
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός πνευματικών εξόδων: 1
----------------------------	--

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 20...30



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 3
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αριθμός πνευματικών εξόδων	1

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...55
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	με ειδική επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα: < 0 °C
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50295
-----	----------

AS-i κατάταξη

Προφίλ AS-i		S-3.F				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	3				
Αριθμός ID AS-i	[hex]	F				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Είσοδοι / έξοδοι	I-1	I-2	O-3	Ελεύθερο

Μηχανικά δεδομένα

Τρόπος συναρμολόγησης	βιδωτή συναρμολόγηση
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PBT; μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Τσιμούχα: FKM
Πνευματικό σύστημα	1 x 4/2-δρόμων βαλβίδα έδρας
Εύρος πίεσης εργασίας [bar]	3...8
Εύρος πίεσης εργασίας [MPa]	0,3...0,8
Σημείωση για εύρος πίεσης εργασίας	Με πιθανές αιχμές πίεσης
Ροή αέρα στα 6/5 bar [l/min]	500
Ροή αέρα στα 6/0 bar [l/min]	700
Επιτρεπόμενος πεπιεσμένος αέρα	φιλτραρισμένος (5 μm), με λίπανση (ISO-VG10) ή χωρίς
Εξαρτήματα σωλήνα	Legris LF 3000/8

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση βαθμίδας	Πλακέ καλώδια
------------------	---------------

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Σιγαστήρας:, E75232
---------------------------	---------------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Δείτε τις σημειώσεις για πεπιεσμένο αέρα και EMC/ESD στην ενότητα "Εγγραφα και λήψεις"
--------------	--



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Σύνδεση