




Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2396

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
- 2 LED
- 3 Μπουτόν 2 / LED 2
- 4 Μπουτόν 1 / LED 1



Εφαρμογή		
Σχεδίαση	Εναλλάξιμα έγχρωμα πώματα	
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	55
Είσοδοι		
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	



Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i	2.1				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι				
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i	S-B.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	B				
Αριθμός ID AS-i [hex]	A.E				
Πιστοποιητικό AS-i	49201				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	Μπουτόν	-	-	1	2
Μηχανικά δεδομένα					
Βάρος [g]	104				
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG				
Υλικό κατασκευής	PBT				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	σφάλματα	LED, Κόκκινο			
	μπουτόν	2 x LED, Λευκό			
Παρελκόμενα					
Παρεχόμενα εξαρτήματα	υποστήριγμα καλύμματος: 2				
	έγχρωμα ένθετα: 2, Κόκκινο				
	2, Πράσινο				
	2, Κίτρινο				
	2, Μπλε				
	2, Λευκό				
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις	Τα μπουτόν (σειρά EAO 84) διαθέτουν προστασία σε περίπτωση αγγίγματος κατά λάθος. Περίβλημα και πλήκτρα μπορούν να αναγραφούν.				
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ				
Ηλεκτρική συνδεσμολογία					
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:					