


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Υποδοχή διευθυνσιοδότησης



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 235
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4; (αμφίδρομη)
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4	
Κύκλωμα	PNP	
Εύρος τάσης DC [V]	10...30; (κατά PELV)	
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1000	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80	
Βαθμός προστασίας	IP 00; IP 20	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ AS-i	S-7.0	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7	
Αριθμός ID AS-i [hex]	0	
Πιστοποιητικό AS-i	05001	
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης	Τοποθέτηση σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	PA; PVC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	λειτουργία	LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
κλέμες με βίδα:		
Σύνδεση		

