


Αναμεταδότης AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Κλέμα Combicon με βιδωτούς ακροδέκτες προαιρετικά



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Πρόέκταση του δικτύου AS-i κατά 100 m

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση DC [V] 26,5...31,6

Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] 2

Επιτήρηση υπότασης Όχι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση AS-i

Γαλβανικά απομονωμένο Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...55

Βαθμός προστασίας IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ EN 50295

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα Τοποθέτηση σε ράγα DIN

Υλικό κατασκευής PA 6.6

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων λειτουργία 2 x LED, Πράσινο

βραχυκύκλωμα 2 x LED, Κόκκινο



Αναμεταδότης AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Η επέκταση δικτύου AS-i δε δεσμεύει καμία διεύθυνση υποτελούς.

Ο συνολικός αριθμός των υποτελών ανά κύρια μονάδα παραμένει αμετάβλητος.


Δε χρειάζεται παραμετροποίηση.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση



A1+	AS-i + σειρά 1
A1-	AS-i - σειρά 1
A2+	AS-i + σειρά 2
A2-	AS-i - σειρά 2