



**Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 26,5...31,6 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 140

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...70

Βαθμός προστασίας IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ EN 50081-1
EN 61000-6-2

AS-i κατάταξη

Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] 7

Αριθμός ID AS-i [hex] F

Πιστοποιητικό AS-i 15101

Αντιστοίχια των bit δεδομένων	Προσδιορισμός	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)
-------------------------------	---------------	----------	----------	-------------------------	-------------------------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής PBT; PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο

**Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας

**Eingänge**

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 Bit δεδομένων D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 Bit δεδομένων D4

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας

**Σύνδεση****Elektrischer Anschluss**

1	AS-i+
3	AS-i -