


Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2315

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Αισθητήρας 1
2 Αισθητήρας 2



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
---------------------	------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 67

AS-i κατάταξη

Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
------------------------	-------	---



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Αριθμός ID AS-i	[hex]	F
Πιστοποιητικό AS-i		15102

Μηχανικά δεδομένα

Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35
Υλικό κατασκευής		PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



Σύνδεση

