


**Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής**

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2317

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Αισθητήρας 1
2 Αισθητήρας 2



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
---------------------	------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 67



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i κατάταξη

Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	F
Πιστοποιητικό AS-i		15101

Μηχανικά δεδομένα

Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35
Υλικό κατασκευής		PBT; PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας




Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας



Σύνδεση

Ausgänge

2	Έξοδος μεταγωγής 2 +
3	Εξωτερική τάση -
4	Έξοδος μεταγωγής 1 +