




Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 Αισθητήρας 1
2 Αισθητήρας 2



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 160
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	100
Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

HMΣ	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [χρόνια]	310	

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7
Αριθμός ID AS-i [hex]	A.E
Πιστοποιητικό AS-i	75002

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	179
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	55 x 60 x 35
Υλικό κατασκευής	PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Ενισχυμένο στήριγμα
	βίδες άλεν: 2 x M5 x 35
	Ροδέλες: 2

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



**Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής**


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Σύνδεση**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**

1	AS-i +
3	AS-i -

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

**Έξοδοι**

3	Εξωτερική τάση -
4	Έξοδος μεταγωγής 1 +