




Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 Αισθητήρας 1
2 Αισθητήρας 2



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	260
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι
Είσοδοι / εξόδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Είσοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εισόδων		2



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Όχι

Έξοδοι	
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	100
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Όχι
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή	AS-i

Εύρος μέτρησης	
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις	
ΗΜΣ	EN 50295
	EN 61000-6-2
MTTF [χρόνια]	310

AS-i κατάταξη	
Έκδοση AS-i	2.1
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι
Προφίλ AS-i	S-7.A.E
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7
Αριθμός ID AS-i [hex]	A.E
Πιστοποιητικό AS-i	75001

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	178,5
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	55 x 60 x 35
Υλικό κατασκευής	PBT; PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων		
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κίτρινο
	σφάλμα	1 x LED, Κόκκινο

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Ενισχυμένο στήριγμα
	βίδες άλεν: 2 x M5 x 35
	Ροδέλες: 2



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Παρατηρήσεις


Παρατηρήσεις	Οι έξοδοι δεν πρέπει να τίθενται ταυτόχρονα αν το συνολικό φορτίο ρεύματος υπερβαίνει τα 100 mA.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας



Σύνδεση




Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας



Ausgänge

2	Έξοδος μεταγωγής 2 +
3	Εξωτερική τάση -
4	Έξοδος μεταγωγής 1 +