


AC2380



Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Εφαρμογή

Εφαρμογή τοποθέτησης στο πεδίο; για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 26,5...31,6 DC

Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] 80

Είσοδοι

Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους AS-i

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση AS-i

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...70

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...80

Βαθμός προστασίας IP 67; IP 68; IP 69K

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ EN 61000-6-2

EN 62026-2



Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i	2.11; 3.0				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι				
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i	S-B.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	B				
Αριθμός ID AS-i [hex]	A.E				
Πιστοποιητικό AS-i	135301				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	LED 1 Μπλε	DO-0	-	-	-
	LED 2 Λευκό	-	DO-1	-	-
	μπουτόν 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	μπουτόν 2	-	-	-	DI-3 (NO)


Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	275,6
Τρόπος συναρμολόγησης	βιδωτή συναρμολόγηση
Διαστάσεις [mm]	118 x 50 x 47
Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
Στοιχεία χειρισμού	2	ελεύθερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας με οπίσθιο φωτισμό

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Σύνδεση βαθμίδας	M12

Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Οι βαθμίδες μπουτόν (RAFI τύπου RAFIX22) προσφέρουν προστασία από τυχαία επαφή.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
-------------------------	--



1	AS-i +
3	AS-i -