




Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Εφαρμογή		
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο; για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	80
Είσοδοι		
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i	
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...80
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 68; IP 69K	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i	2.11; 3.0				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι				
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i	S-B.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	B				
Αριθμός ID AS-i [hex]	A.E				
Πιστοποιητικό AS-i	135301				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	LED 1 Κόκκινο	DO-0	-	-	-
	LED 2 Πράσινο	-	DO-1	-	-
	μπουτόν 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	μπουτόν 2	-	-	-	DI-3 (NO)


Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	276,55
Τρόπος συναρμολόγησης	βιδωτή συναρμολόγηση
Διαστάσεις [mm]	118 x 50 x 47
Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
Στοιχεία χειρισμού	2	ελεύθερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας με οπίσθιο φωτισμό

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Σύνδεση βαθμίδας	M12

Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Οι βαθμίδες μπουτόν (RAFI τύπου RAFIX22) προσφέρουν προστασία από τυχαία επαφή.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
-------------------------	--



1	AS-i +
3	AS-i -