




Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 μπουτόν 2 / LED 2
- 3 μπουτόν 1 / LED 1
- 4 Πεδίο για ετικέτα



Εφαρμογή		
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	55
Είσοδοι		
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.11; 3.0	
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4	



Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Προφίλ AS-i	S-7.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	A.E			
Πιστοποιητικό AS-i	133801				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	μπουτόν 1	DI-0	-	-	-
	μπουτόν 2	-	DI-1	-	-

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	133
Τρόπος συναρμολόγησης	Τοποθέτηση σε ράγα DIN	
Διαστάσεις	[mm]	89,6 x 46 x 45
Υλικό κατασκευής	PA	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
Στοιχεία χειρισμού	2	ελεύθερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας με οπίσθιο φωτισμό

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση βαθμίδας	M12
------------------	-----

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

1	AS-i +
3	AS-i -