


**Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής**

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC336A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Αισθητήρας 1
2 Αισθητήρας 2

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 40
Βαθμός προστασίας		III

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
---------------------	------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...60
Βαθμός προστασίας		IP 5x; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 67)

**Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής**

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Δοκιμές / εγκρίσεις

Σήμανση ATEX	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C
Σημείωση για σήμανση ATEX	μόνο σε συνδυασμό με τη βάση συναρμολόγησης
ΗΜΣ	EN 50295

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	0
Αριθμός ID AS-i [hex]	A.F
Πιστοποιητικό AS-i	74901

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	163,8
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	55 x 60 x 35
Υλικό κατασκευής	PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βάση συναρμολόγησης: 1 βίδες άλεν: 2 x M5 x 35
-----------------------	---

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



AC315A



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Σύνδεση

