


Αναμεταδότης οπτικών ινών AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 Κονέκτορας σύνδεσης ελατηριωτής κλέμας
 2 Πεδίο για ετικέτα
 3 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή Επέκταση του δικτύου AS-i μέσω οπτικών ινών μεγ. 3200 m

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	60

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000
Βαθμός προστασίας	IP 20
Βαθμός ρύπανσης	2

Δοκιμές / εγκρίσεις



ΗΜΣ	EN 62026-2	
Έγκριση UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Low Voltage / Limited Energy
	Αριθμός αρχείου UL	E205959



Αναμεταδότης οπτικών ινών AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	162,5
Τρόπος συναρμολόγησης	Τοποθέτηση σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	PA 6.6	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Combicon κλέμες	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Απαιτείται μία επιπρόσθετη τροφοδοσία AS-i για τη λειτουργία.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Γέφυρα για τερματισμό δικτύου
T2	Γέφυρα για τερματισμό δικτύου