


AC326A



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 160
Βαθμός προστασίας		III

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
---------------------	------	---



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Απόσταση λειτουργίας στόχου ένδειξης κατάστασης	[mm]	74
--	------	----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Σήμανση ATEX		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
Σημείωση για σήμανση ATEX		μόνο σε συνδυασμό με το κάλυμμα προστασίας
ΗΜΣ	EN 50295	
MTTF	[χρόνια]	310

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i		2.1
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Ναι
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	A.E

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	766,5
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PBT Πορτοκαλί; κάλυμμα: PC μαύρο; Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης: Ανοξείδωτος χάλυβας

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα		Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης
		Βάση συναρμολόγησης: 1
		βίδες άλεν: 2 x M5 x 35

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

AC326A




Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στρόφης

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας



Σύνδεση

Ausgänge

3	Εξωτερική τάση -
4	Έξοδος μεταγωγής +
1, 2, 5	nicht belegt