


Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5101

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Ασφάλιση

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αντοχή επαφών	< 4 A

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα	
Διαστάσεις	[mm]	45 x 82,5 x 33
Υλικό κατασκευής		PBT

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Μέχρι και 4 συνδέσεις καλωδίων PG για διακλαδώσεις T και σταυρού
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...2,5 mm²