


Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5014

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Ακίδες επαφής
2 Πεδίο για ετικέτα
3 Υποδοχή διευθυνσιοδότησης



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αντοχή επαφών	< 2 A

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 67; (ανάλογα με το άνω τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i κατάταξη

Διευθυνσιοδότηση AS-i	Υποδοχή διευθυνσιοδότησης
-----------------------	---------------------------

Μηχανικά δεδομένα

Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα	
Διαστάσεις	[mm]	45 x 80 x 20
Υλικό κατασκευής	PBT; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------



Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε άνω τμήμα βαθμίδας :

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: