


Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EEMS-Base FC V2A



- 1 Ακίδες επαφής
2 Πεδίο για ετικέτα

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	24 DC

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αντοχή επαφών	< 2 A

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας	IP 67; (ανάλογα με το άνω τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	61
Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα	
Διαστάσεις	[mm]	45 x 80 x 20
Υλικό κατασκευής	PBT; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε άνω τμήμα βαθμίδας :

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: