AC5020


Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EMS-Base FC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5000

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Ακροδέκτης γείωσης

Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	24 DC
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Αντοχή επαφών		< 2 A
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 67; (ανάλογα με το άνω τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης		Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα
Διαστάσεις	[mm]	45 x 80 x 20
Υλικό κατασκευής		PBT
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		προτεινόμενο χιτώνιο για ακροδέκτη γείωσης: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Το κάτω τμήμα μονάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάνω τμήματα στα οποία η ακίδα 5 της υποδοχής M12 αντιστοιχεί σε γείωση λειτουργίας (FE).
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

AC5020

Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EMS-Base FC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε άνω τμήμα βαθμίδας :

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: