


**Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης**

ClassicLine 4SB IP67



Εφαρμογή		
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[χρόνια]	10284
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	152,5
Τρόπος συναρμολόγησης		Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης
Διαστάσεις	[mm]	103 x 45 x 44,7
Υλικό κατασκευής		PA; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση βαθμίδας		Πλακέ καλώδια



**Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης**

ClassicLine 4SB IP67

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κάτω τμήμα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Προστατευτικό πώμα: M12, E73004

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	AS-i +
2	Εξωτερική τάση -
3	AS-i -
4	Εξωτερική τάση +