




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DO-Y IP67



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	50
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"	Ναι
Είσοδοι / εξόδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Έξοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC [V]	15...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή	AUX
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DO-Y IP67

Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[χρόνια]	211			
AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i	2.11; 3.0				
Διευθυνσιοδότηση AS-i	Υποδοχή διευθυνσιοδότησης				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Όχι				
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i	S-8.0.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	8			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0.E			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Έξοδος	1	2	3	4
	Θηλυκός κονέκτορας	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Ακροδέκτης	4	2 4	4	2 4
Μηχανικά δεδομένα					
Βάρος	[g]	153,6			
Τρόπος συναρμολόγησης	Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης				
Υλικό κατασκευής	PA; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	σφάλματα	LED, Κόκκινο			
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Ηλεκτρική συνδεσμολογία					
Σύνδεση βαθμίδας	Πλακέ καλώδια				
Παρελκόμενα					
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κάτω τμήμα				
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Προστατευτικό πώμα: M12, E73004				
Παρατηρήσεις					
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ				


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DO-Y IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί

Σύνδεση



Κονέκτορας: M12

	Έξοδοι
	Θηλυκός κονέκτορας O-1/2
1	Ελεύθερο
2	Έξοδος μεταγωγής 2
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής 1
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας O-2
1	Ελεύθερο
2	Ελεύθερο
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής 2
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας O-3/4
1	Ελεύθερο
2	Έξοδος μεταγωγής 4
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής 3
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας O-4
1	Ελεύθερο
2	Ελεύθερο
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής 4
5	Ελεύθερο