



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 2AO C IP67



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	18...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	50
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	16...30 DC; (AUX)
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2
Έξοδοι		
Αριθμός αναλογικών εξόδων		2; (σύνδεση 2-σύρματων, 3-σύρματων και 4-σύρματων ενεργοποιητών)
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA]	4...20
Μέγιστη πτώση τάση στο φορτίο για το ονομαστικό ρεύμα	[V]	10
Ανάλυση αναλογικής εισόδου		12 bit
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Σφάλμα μέτρησης		0,5
[% της τελικής τιμής]		



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 2AO C IP67

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 67
Βαθμός ρύπανσης		2
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[χρόνια]	125
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i		2.11; 3.0
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Όχι
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M3; M4
Προφίλ AS-i		S-7.3.5
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	3.5
Πιστοποιητικό AS-i		124001
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	183
Υλικό κατασκευής	PA; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	αναλογικό σήμα	LED, Κίτρινο Κανάλια AO1...AO2
	λειτουργία	LED, Πράσινο AS-i, AUX
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση βαθμίδας	Πλακέ καλώδια	
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κάτω τμήμα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Προστατευτικό πώμα: M12, E73004	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Υπάρχει ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ AS-i και AUX και μεταξύ AS-i και αναλογικών εξόδων.	
	Η τροφοδοσία ενεργοποιητή στους ακροδέκτες 1 και 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία των ενεργοποιητών.	
	Δυνατότητα 3-σύρματης σύνδεσης μέσω εξωτερικής γέφυρας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 2AO C IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Αναλογική έξοδος |
| 2 | Τροφοδοσία ενεργοποιητή + 24 V |
| 3 | Αναλογική έξοδος AO + |
| 4 | Τροφοδοσία ενεργοποιητή 0 V |
| 5 | Αναλογική έξοδος AO - |
| 5 | Γείωση λειτουργίας FE |