


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	Μόνο για χρήση σε AS-i κύριους ελεγκτές με προφίλ M4
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	50
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"	Ναι
Είσοδοι / έξοδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Έξοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC [V]	15...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	2000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 40 W (IEC 60947-5-1))
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή	AUX
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Βαθμός προστασίας

IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ

EN 50295

IEC 61000-6-2

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i

3.0

Διευθυνσιοδότηση AS-i

Υποδοχή διευθυνσιοδότησης

Εκτεταμένη λειτουργία
διευθυνσιοδότησης

Ναι

Προφίλ κύριας μονάδας AS-i

M4

Προφίλ AS-i

S-7.A.7

Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i

[hex]

7

Αριθμός ID AS-i

[hex]

A.7

Αντιστοιχία των bit
δεδομένων

Bit δεδομένων

D0

D1

D2

D3

Έξοδος

1

2

3

4

Θηλυκός
κονέκτορας

O-1/2

O1/2 O-2

O-3/4

O-3/4 O-4

Ακροδέκτης

4

2 4

4

2 4

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

183

Τρόπος συναρμολόγησης

Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης

Υλικό κατασκευής

PA; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

λειτουργία

LED, Πράσινο

σφάλματα

LED, Κόκκινο

τρόπος λειτουργίας

LED, Κίτρινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση βαθμίδας

Πλακέ καλώδια

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Κάτω τμήμα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

Προστατευτικό πώμα: M12, E73004

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί

Σύνδεση



Κονέκτορας: M12

	Έξοδοι
	Θηλυκός κονέκτορας O-1/2
1	Ελεύθερο
2	Έξοδος μεταγωγής 2
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής 1
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας O-2
1	Ελεύθερο
2	Ελεύθερο
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής 2
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας O-3/4
1	Ελεύθερο
2	Έξοδος μεταγωγής 4
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής 3
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας O-4
1	Ελεύθερο
2	Ελεύθερο
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής 4
5	Ελεύθερο