




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DI IP67



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	250
Είσοδοι / εξόδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
Είσοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	18...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 11
Ψηφιακές εισοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DI IP67		IP 67				
Βαθμός προστασίας						
Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF [χρόνια]		406				
AS-i κατάταξη						
Έκδοση AS-i		2.11; 3.0				
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Υποδοχή διευθυνσιοδότησης				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Ναι				
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i		S-0.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]		0				
Αριθμός ID AS-i [hex]		A.E				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Είσοδος	1	2	3	4
		Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	I-3	I-4
		Ακροδέκτης	4	4	4	4
Μηχανικά δεδομένα						
Βάρος [g]		173				
Τρόπος συναρμολόγησης		Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης				
Υλικό κατασκευής		PA; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού						
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία		LED, Πράσινο		
		σφάλματα		LED, Κόκκινο		
		τρόπος λειτουργίας		LED, Κίτρινο		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία						
Σύνδεση βαθμίδας		Πλακέ καλώδια				
Παρελκόμενα						
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κάτω τμήμα				
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Προστατευτικό πώμα: M12, E73004				
Παρατηρήσεις						
Παρατηρήσεις		Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό: I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i				
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ				




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας
γρήγορης συναρμολόγησης

ClassicLine 4DI IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



	Είσοδοι
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Ελεύθερο
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων
5	Ελεύθερο