


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 6 Έξοδοι με συτυποθλίπτης καλωδίου PG

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 140
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων		2
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i / AUX
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 10



AS-Interface βαθμίδα

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		2
Κύκλωμα		PNP
Εύρος τάσης DC [V]		κατά PELV
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]		2000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 68
Δοκιμές / εγκρίσεις		
HMΣ	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ AS-i		S-0.0
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]		0
Αριθμός ID AS-i [hex]		0
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		PA
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Βιδωτός σύνδεσμος PG: 2 x PG9
		Βιδωτός σύνδεσμος PG: 4 x PG7
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ