


ANT960



Κεραία RFID-UHF

DTRUHFA_AERWKOTN04



Ηλεκτρικά δεδομένα

Μέγιστη ισχύς εισόδου	[mW]	1000
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	902...928 (FCC)
Συνδέσεις κεραίας		1; (Θηλυκός συνέκτορας TNC)
Πόλωση		κυκλική
Ισχύς εκπομπής ERP	[mW]	3981
Κέρδος κεραίας	[dB]	8,5
Σύνθετη αντίσταση	[Ω]	50

Εύρος μέτρησης

Γωνία θέασης	[°]	65
--------------	-----	----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	2406,5
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	300 x 300 x 79
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Αλουμίνιο; Θηλυκός συνέκτορας TNC: ορείχαλκος / PTFE; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό;

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------