


GPS/GSM μόντεμ με διασύνδεση CAN

R360/CANremote 3G/GPS/US

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: CR3114

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 LED
- 2 Θηλυκός συνέκτορας SMA κεραία GPS
- 3 συνέκτορας FME κεραία GSM
- 4 M12 συνέκτορας 5-πόλων



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	8...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Διασυνδέσεις

Αριθμός διασυνδέσεων CAN	1
--------------------------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...75
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας	IP 65; (για συσκευή με βιδωτούς συνέκτορες)	



GPS/GSM μόντεμ με διασύνδεση CAN

R360/CANremote 3G/GPS/US

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	6 kV εκφόρτιση επαφής / 8 kV εκφόρτιση αέρα
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV επάνω τις γραμμές τροφοδοσίας / 1 kV επάνω στις γραμμές σήματος
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV επάνω τις γραμμές τροφοδοσίας
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	Κατηγορία B
	CISPR 25	διαθέτει
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	648,2
Διαστάσεις	[mm]	120,5 x 126 x 42
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	4 x LED, κόκκινο / πράσινο
Μνήμη δεδομένων		
Ρολόι πραγματικού χρόνου		Ναι
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Θέστε την συσκευή σε λειτουργία μόνο με τις κεραίες συνδεδεμένες.	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x M12		