


GPS/GSM μόντεμ με διασύνδεση CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: CR3158

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 LED
- 2 Θηλυκός συνέκτορας SMA κεραία GPS
- 3 συνέκτορας FME κεραία GSM
- 4 M12 συνέκτορας 5-πόλων



Εφαρμογή

Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για

ΗΠΑ; EE/RED

Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας

Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/EE (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Έγγραφα και λήψεις».

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

6...32 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Διασυνδέσεις

Αριθμός διασυνδέσεων CAN

1

Πρωτόκολλο

CANopen

Mobilfunk

Ισχύς εκπομπής

[mW]

1928

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-30...75



GPS/GSM μόντεμ με διασύνδεση CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	15...25
Βαθμός προστασίας	IP 65; (για συσκευή με βιδωτούς συνδέκτες)

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	6 kV εκφόρτιση επαφής / 8 kV εκφόρτιση αέρα
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV επάνω τις γραμμές τροφοδοσίας / 1 kV επάνω στις γραμμές σήματος
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV επάνω τις γραμμές τροφοδοσίας
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	Κατηγορία B
	CISPR 25	εκπέμπεται / διαθέτει

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	754,5
Διαστάσεις [mm]	120,5 x 126 x 42
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	4 x LED, κόκκινο / πράσινο
-----------------	-----------	----------------------------

Μνήμη δεδομένων


Ρολόι πραγματικού χρόνου	Ναι; με λειτουργία ύπνου και αφύπνισης
--------------------------	--

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Θέστε την συσκευή σε λειτουργία μόνο με τις κεραίες συνδεδεμένες. Σιγκαπούρη Δεν εγκρίνεται για λειτουργία, για εξαγωγή μόνο
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - ακροδέκτες κεραίας

Κονέκτορας: 1 x Θηλυκός κονέκτορας SMA



Θηλυκός κονέκτορας SMA

1	GPS
2	Θωράκιση



GPS/GSM μόντεμ με διασύνδεση CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - ακροδέκτες κεραίας

Κονέκτορας: 1 x κονέκτορας FME




κονέκτορας FME

1	GSM
2	Θωράκιση

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



1	GND
2	L +
3	Ψηφιακή είσοδος
4	CAN_H
5	CAN_L