


Βαθμίδα τροφοδοσίας για ηλεκτρονική ασφάλεια

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 Πεδίο για ετικέτα
 2 κλέμες με πατητούς ακροδέκτες Έξοδος μεταγωγής 13/14
 3 κλέμα με πατητούς ακροδέκτες 0 V
 4 κλέμα με πατητούς ακροδέκτες 24 V DC



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	Κατά SELV/PELV
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Τάση εισόδου DC	[V]	19,2...30
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC)	[ms]	10
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 24 V DC)	[A]	40
Ρεύμα κλειστού κυκλώματος	[mA]	10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...70
Βαθμός προστασίας		IP 20; (Μετωπικά)
Βαθμός ρύπανσης		2

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-3	διάχυση παρεμβολής
	EN 61000-6-2	ανοσία θορύβου

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	67
Διαστάσεις	[mm]	80 x 12,5 x 98

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με πατητούς ακροδέκτες:

DF1100



Βαθμίδα τροφοδοσίας για ηλεκτρονική ασφάλεια

Fuse/Standard/24VDC/Module

μοχλός επαφής / ταινία:

Σύνδεση

