




- 1 Πεδίο για ετικέτα
 2 Μπουτόν on / off / επαναφορά LED κατάστασης 2
 3 Μπουτόν on / off / επαναφορά LED κατάστασης 1
 4 κλέμες με πατητούς ακροδέκτες Έξοδοι 1/2

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	Κατά SELV/PELV
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Τάση εισόδου DC	[V]	19,2...30
Βαθμός προστασίας		III
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC)	[ms]	10
Ρεύμα κλειστού κυκλώματος	[mA]	8
Αριθμός καναλιών		2
Ονομαστικό ρεύμα	[A]	6
Ονομαστικό ρεύμα (στοιχείο ασφαλούς λειτουργίας)	[A]	6

Έξοδοι

Ολική χωρητικότητα φορτίου	[mF]	20
----------------------------	------	----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...70
Βαθμός προστασίας		IP 20; (Μετωπικά)
Βαθμός ρύπανσης		2

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-3	διάχυση παρεμβολής
	EN 61000-6-2	ανοσία θορύβου

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	69,5
-------	-----	------



Ηλεκτρονική ασφάλεια

Fuse/Standard/24VDC/2x6A

Διαστάσεις

[mm]

80 x 12,5 x 98,5

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	2 x LED, κόκκινο / πράσινο / πορτοκαλί
Στοιχεία χειρισμού	2 x	μπουτόν

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με πατητούς ακροδέκτες:


μοχλός επαφής / ταινία:

Σύνδεση



διαγράμματα και γραφήματα

Καμπύλη εξόδου



χαρακτηριστική χρόνου - ρεύματος