


Βαθμίδα τροφοδοσίας για ηλεκτρονική ασφάλεια

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DF2101

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
- 2 κατάσταση LED
- 3 κλέμες με πατητούς ακροδέκτες IO-Link
- 4 κλέμα με πατητούς ακροδέκτες 0 V
- 5 κλέμα με πατητούς ακροδέκτες 24 V DC



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	Κατά SELV/PELV
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Τάση εισόδου DC	[V]	19,2...30
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC)	[ms]	10
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 24 V DC)	[A]	40
Ρεύμα κλειστού κυκλώματος	[mA]	10

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	650

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...70
Βαθμός προστασίας		IP 20; (Μετωπικά)
Βαθμός ρύπανσης		2



Βαθμίδα τροφοδοσίας για ηλεκτρονική ασφάλεια

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-3	διάχυση παρεμβολής
	EN 61000-6-2	ανοσία θορύβου
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	72,5
Διαστάσεις	[mm]	80 x 12,5 x 98
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	1 x LED, κόκκινο / πράσινο / πορτοκαλί
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
κλέμες με πατητούς ακροδέκτες:		
μοχλός επαφής / ταινία:		
Σύνδεση		

