




- 1 Πεδίο για ετικέτα  
 2 Μπουτόν on / off / επαναφορά LED κατάστασης 2  
 3 Μπουτόν on / off / επαναφορά LED κατάστασης 1  
 4 κλέμες με πατητούς ακροδέκτες Έξοδοι 1/2

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                                    |      |                                                 |
|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Τάση λειτουργίας                                   | [V]  | Κατά SELV/PELV ; "supply class 2" σύμφωνα με UR |
| Ονομαστική τάση DC                                 | [V]  | 24                                              |
| Τάση εισόδου DC                                    | [V]  | 19,2...30                                       |
| Βαθμός προστασίας                                  |      | III                                             |
| Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC) | [ms] | 10                                              |
| Ρεύμα κλειστού κυκλώματος                          | [mA] | 8                                               |
| Αριθμός καναλιών                                   |      | 2                                               |
| Ονομαστικό ρεύμα                                   | [A]  | 2                                               |
| Ονομαστικό ρεύμα (στοιχείο ασφαλούς λειτουργίας)   | [A]  | 2                                               |

**Έξοδοι**

|                            |      |    |
|----------------------------|------|----|
| Ολική χωρητικότητα φορτίου | [mF] | 10 |
|----------------------------|------|----|

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

|                           |      |                   |
|---------------------------|------|-------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...60          |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης   | [°C] | -40...70          |
| Βαθμός προστασίας         |      | IP 20; (Μετωπικά) |
| Βαθμός ρύπανσης           |      | 2                 |

**Δοκιμές / εγκρίσεις**

|     |              |                    |
|-----|--------------|--------------------|
| ΗΜΣ | EN 61000-6-3 | διάχυση παρεμβολής |
|     | EN 61000-6-2 | ανοσία θορύβου     |

**Μηχανικά δεδομένα**

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| Βάρος | [g] | 72,5 |
|-------|-----|------|



## Ηλεκτρονική ασφάλεια

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

Διαστάσεις

[mm]

80 x 12,5 x 98,5

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


|                    |           |                                        |
|--------------------|-----------|----------------------------------------|
| Οθόνη ενδείξεων    | κατάσταση | 2 x LED, κόκκινο / πράσινο / πορτοκαλί |
| Στοιχεία χειρισμού | 2 x       | μπουτόν                                |

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με πατητούς ακροδέκτες:


μοχλός επαφής / ταινία:

Σύνδεση



## διαγράμματα και γραφήματα

Καμπύλη εξόδου



χαρακτηριστική χρόνου - ρεύματος