

DN0012



Ενισχυτής μεταγωγής

N600/110VAC/0,1A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN0210

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available

CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
-----------	-------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Τροφοδοσία και αξιολόγηση σήματος
----------	-----------------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 110
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
----------------------------	------------------------

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ	1
Αντοχή επαφών	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...50
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20



Ενισχυτής μεταγωγής

N600/110VAC/0,1A

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	430,4
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...4 mm²

Σύνδεση

