



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN0200

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
-----------	-------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Τροφοδοσία και αξιολόγηση σήματος
----------	-----------------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Έξοδοι

Αντοχή επαφών	4 A / 625 VA / 250 V AC
---------------	-------------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...50
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής	πλαστικό

DN0202



Ενισχυτής μεταγωγής

N600/230VAC/0,08A

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...4 mm ²		
Σύνδεση		