DN0213


Ενισχυτής μεταγωγής

N600/110VAC/0,08A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN0200

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		Τροφοδοσία και αξιολόγηση σήματος
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ονομαστική τάση AC	[V]	< 110
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Έξοδοι		
Αντοχή επαφών		4 A / 625 VA / 250 V AC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...50
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN

DN0213

Ενισχυτής μεταγωγής

N600/110VAC/0,08A

Διαστάσεις [mm]	75 x 55 x 110	
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Ακροδέκτες: ...4 mm²

Σύνδεση