


Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 LED σφάλματα
- 2 Μπουτόν on / off / επαναφορά
- 3 Κονέκτορας σήματος
- 4 κατάσταση LED



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Τάση εισόδου DC	[V]	18...30
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Όχι
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	4
Σημείωση σχετικά με ρεύμα εξόδου	[A]	4 x 4
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 24 V DC)	[A]	16
Απαιτούμενη τάση εισόδου για ενεργοποίηση εξόδων	[V]	21,4
Ρεύμα κλειστού κυκλώματος	[mA]	43
Απώλεια ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC)	[W]	1,8
Απώλεια ισχύος σε λειτουργία ανοικτού κυκλώματος	[W]	1
Προστασία ανάστροφης τροφοδοσίας	[V]	30

Έξοδοι

Ενεργοποίηση επίπεδου προστασίας τάσης εισόδου	[V]	21,4
Ολικό ρεύμα εξόδου	[A]	16



Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Περιορισμός ρεύματος εξόδου	[A]	19,9
Πτώση τάσης μεταξύ εισόδου και εξόδου	[mV]	101
Χωρητικότητα φορτίου ανά έξοδο	[mF]	57
Ολική χωρητικότητα φορτίου	[mF]	57

Χρόνοι απόκρισης

Χρονοκαυστήρηση ενεργοποίησης εξόδων	[ms]	270
Χρόνος απενεργοποίησης στο διπλάσιο του ονομαστικού ρεύματος	[s]	1
Χρόνοι επανενεργοποίησης σε περίπτωση βραχυκύκλωσης	[ms]	5

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95; (χωρίς συμπύκνωση)
Βαθμός προστασίας		IP 20
Βαθμός ρύπανσης		2

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V 0,15...80 MHz
Αντίσταση κραδασμών	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Αντοχή σε κρούσεις	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	203
Διαστάσεις	[mm]	75 x 45 x 91
Υλικό κατασκευής		PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Υπερφόρτωση εξόδου	4 x LED, Κόκκινο
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	κουμπωτή κλέμα με βιδωτούς ακροδέκτες, για καλώδια σήματος
-----------------------	--

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

, καλώδια σημάτων: 0,25...1,5 mm²



Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, αγωγοί τροφοδοσίας: 0,25...6 mm²

Σύνδεση

