


Παλμοτροφοδοτικό 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Κωδικός υπό κατάργηση



- 1 LED DC-ok
2 με ποτενσιόμετρο



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	100...240
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	85...264
Τάση εξόδου DC	[V]	12...15
Βαθμός προστασίας		I
Τάση εξόδου	[V]	ρυθμιζόμενος
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	2
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	4,5
Μεγ. ρεύμα εξόδου για μεγ. τάση εξόδου	[A]	3,6
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[mV]	50
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
Υποβάθμιση	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι



Παλμοτροφοδοτικό 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-10...70
Βαθμός προστασίας	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-1	ανοσία θορύβου
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	διάχυση παρεμβολής
	EN 61000-6-4	
Αντοχή σε κρούσεις	IEC 60068-2-27	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	320
Τρόπος συναρμολόγησης	ράγα; (TH35 (EN 60715))
Υλικό κατασκευής	PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	LED, Πράσινο
-----------------	--------------------	--------------


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


κλέμες με βίδα: ...6 mm²

Σύνδεση



Διαγράμματα και γραφήματα


Διάγραμμα με στήλες




Παλμοτροφοδοτικό 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A


Καμπύλη εξόδου



χαρακτηριστική καμπύλη για βαθμό απόδοσης / απώλεια ισχύος



χαρακτηριστική για μείωση απόδοσης



DN1023



Παλμοτροφοδοτικό 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

χαρακτηριστική για χρόνο
αποθέματος ισχύος

