


Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN4011

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230; (επιλεγόμενη)
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	88...132 / 187...264
Βαθμός προστασίας		I
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	42
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	42
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	2
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	2,5
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[%]	1
Ασφάλεια	[A]	2; (ενσωματωμένη)
Υποβάθμιση	[W/K]	1 (60...70 °C)

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι



Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		0...60
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...2.5 mm ²		
Σύνδεση		

