


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	88...132 / 187...264
Βαθμός προστασίας		I
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	30
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	30
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	2
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	5
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[%]	1
Ασφάλεια	[A]	2; (ενσωματωμένη)
Υποβάθμιση	[W/K]	1 (60...70 °C)

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 20



Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
------------------	-----------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	LED, Πράσινο
-----------------	--------------------	--------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...2.5 mm²

Σύνδεση

