DN2003


Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN4013

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



CE

Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	88...132 / 187...264
Βαθμός προστασίας		I
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	35
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	35
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	2
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	10
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[%]	1
Υποβάθμιση	[W/K]	1 (60...70 °C)
Έξοδοι		
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60

DN2003

Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Βαθμός προστασίας	IP 20	
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

Ακροδέκτες: ...2,5 mm²

Σύνδεση

