


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN1020

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση εισόδου DC	[V]	105...370
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	90...260
Βαθμός προστασίας		I
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	3
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	1
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[%]	1,25

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...55
Βαθμός προστασίας		IP 20



Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης	ράγα; (TH35 (EN 60715))	
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Τάση εξόδου	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
διπλοί ακροδέκτες: 2 x ...2,5 mm²		
Σύνδεση		

