


Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: E84036

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Ηλεκτρικά δεδομένα


|                                         |       |                 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|
| Ονομαστική τάση AC                      | [V]   | 400...500       |
| Ονομαστική συχνότητα AC                 | [Hz]  | 47...63         |
| Τάση εισόδου DC                         | [V]   | 450...820       |
| Εύρος τάσης εισόδου AC                  | [V]   | 340...576       |
| Τάση εξόδου DC                          | [V]   | 24...28         |
| Βαθμός προστασίας                       |       | I; (IEC 61140)  |
| Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης         | [ms]  | 80              |
| Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης          | [s]   | < 80            |
| Τάση εξόδου                             | [V]   | ρυθμιζόμενος    |
| Ανοχή τάσης εξόδου                      | [%]   | 2               |
| Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου | [A]   | 30              |
| Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου               |       | 1               |
| Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση               | [%]   | 0,1             |
| Υποβάθμιση                              | [W/K] | 18 (60...70 °C) |



## Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

| Έξοδοι                             |              |                         |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Προστασία βραχυκυκλώματος          |              | Ναι                     |
| Προστασία υπερφόρτωσης             |              | Ναι                     |
| Συνθήκες περιβάλλοντος             |              |                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]     |              | -10...60                |
| Βαθμός προστασίας                  |              | IP 20                   |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                |              |                         |
| ΗΜΣ                                | EN 50081-1   |                         |
|                                    | EN 61000-6-2 |                         |
| MTTF [χρόνια]                      |              | 49                      |
| Μηχανικά δεδομένα                  |              |                         |
| Βάρος [g]                          |              | 2507,5                  |
| Τρόπος συναρμολόγησης              |              | ράγα; (TH35 (EN 60715)) |
| Υλικό κατασκευής                   |              | Αλουμίνιο               |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού        |              |                         |
| Οθόνη ενδείξεων                    | Τάση εξόδου  | 1 x LED, Πράσινο        |
|                                    | σφάλμα       | 1 x LED, Κόκκινο        |
| Παρατηρήσεις                       |              |                         |
| Τμχ συσκευασίας                    |              | 1 τμχ                   |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία            |              |                         |
| Με κλέμες: 1.5...6 mm <sup>2</sup> |              |                         |
| Σύνδεση                            |              |                         |



- 1 πρωτεύον  
2 δευτερεύον